



TDK-Lambda

Points clés produits

- Rendement jusqu'à 91%
- Garantie étendue à la durée d'utilisation
- Refroidissement par convection
- Pleine charge jusqu'à 50°C

Spécifications essentielles

- Modèles 15, 30, 50, 100 and 150W
- Tensions de sortie 3.3, 5, 12, 15, 24 et 48Vdc
- Couvercle en option
- Large plage d'entrée 85 – 265VAC

Applications typiques

- Industrie and Automatismes
- Broadcasting
- Test and Measure
- Affichage et signalisation à LED

Product Highlights

- Efficiency up to 91%
- Lifetime Warranty
- Convection cooled
- Full Load at 50 deg C Ambient

Key Specifications

- 15, 30, 50, 100 and 150W Models
- Output Voltages 3.3, 5, 12, 15, 24 and 48Vdc
- Optional Version Without Cover
- 85 – 265Vac Wide Range Input

Typical Applications

- Industrial and Automation
- Broadcast
- Test and Measurement
- LED Displays and Signage