



TDK-Lambda

Points clés produit

- Option équilibrage en courant (DRM40)
- Faible chute de tension 200 mV
- Format compact (identique à la DRB120)
- Garanti 5 ans

Spécifications essentielles

- Courant d'entrée: 2 x 20A max
- Courant de sortie: 40A max
- Entrée 10-30Vcc
- Option Relais FET DC Good Isolé (DRM40)

Applications typiques

- Automatisation industriel
- Contrôle de process
- Fabrication de semiconducteur
- Domaine industriel en général

Product Highlights

- Current balance option (DRM40)
- Low 200mV voltage drop
- Compact package size (same as DRB120)
- 5 year warranty

Key Specifications

- 2 x 20A Maximum input current
- 40A Maximum output Current
- 10 – 30Vdc input
- Isolated DC Good FET relay option (DRM40)

Typical Applications

- Factory automation
- Process control
- Semiconductor fabrication
- General industrial