



TDK-Lambda

Points clés produit

- 4 paquetages pour l'optimisation des applications dont des modèles encapsulés
- Haut rendement jusqu'à 91,5%
- Format ¼ de brique
- De -40°C à +105°C avec peu de derating

Specifications essentielles

- Entrée de 9 à 36V ou de 18 à 36V(modèle 48V)
- Sorties de 5V à 48V
- Isolement de 1500V, 2250V ou 3000Vdc
- Garantie de 3 ans

Applications typiques

- Ferroviaire
- Véhicules autonomes ou automatisés
- Broadcast
- Marine (navigation & radio)

Product Highlights

- Four package types for application optimisation including potting
- High efficiency up to 91.5%
- ¼ brick footprint
- -40 to +105°C with minimal derating

Key Specifications

- 9 to 36V or 18-36Vdc input (48V model)
- 5V through 48V outputs
- 1500V, 2,250V or 3,000Vdc isolation
- 3 years warranty

Typical Applications

- Trainside Railway
- Automated Vehicles
- Broadcast
- Marine (navigation & radio)