



TDK-Lambda

Caratteristiche del prodotto

- Ampio range d'ingresso 4:1 24 e 48Vdc
- Alta efficienza fino al 89%
- Formato Standard 1x1 pollici
- Six Sided Shielding

Caratteristiche principali

- Doppie tensioni di uscita +/-12V, +/-15V
- Temperatura di funzionamento da -40° a +85°C al 100% di carico
- Remote on/off
- Isolamento ingresso/uscita 1.5kVdc

Applicazioni tipiche

- Sistemi di controllo industriale
- Telecom & Datacom
- Test & Misurazioni
- Brick on Board

Product Highlights

- 24 & 48Vdc Wide Range Input 4:1
- High Efficiency up to 89%
- Standard 1x1 inch Footprint
- Six Sided Shielding

Key Specifications

- Dual Output +/-12V, +/-15V
- -40° to 85°C Ambient at 100% Load
- Remote on/off
- 1.5kVdc Input to Output Isolation

Typical Applications

- Industrial Control Systems
- Telecom & Datacom
- Test & Measurement
- Brick on Board