



## TDK-Lambda

### Points clés produit

- Utilisation sur réseaux 48Vdc
- Intensité de 50A
- Remplace la série MBS48
- Conformités EN, UL, CSA, RoHS

### Caractéristiques principales

- Tension d'entrée jusqu'à 76Vdc
- Fonctionnement de -35° à +85°C
- Boîtier métallique, raccordement par tiges filetées
- Taille compacte (L x l x H) 70 x 60 x 30 mm

### Applications typiques

- Communications
- Réseaux 48Vdc distribués
- Utilisable comme filtre additionnel de sortie

### Product Highlights

- For use with 48Vdc networks
- Current rating 50A
- Replace the MBS48 series
- Conform to EN, UL, CSA, RoHS

### Key Specifications

- Input voltage up to 76Vdc
- Operating temp. -35° to +85°C
- Metallic case, Stud terminals
- Small size (L x l x H) 70 x 60 x 30 mm

### Typical Applications

- Communications
- 48Vdc distributed networks
- Also used as external output filters