

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

SE-80844IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

DC-DC converters

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurTDK-LAMBDA Corp.
Nagaoka Technical Center, 2704-1 Settaya-machi, Nagaoka-shi,
Niigata, 940-1195, JAPANName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant Niigata, 940-1195

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See page 2

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème}Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

200-400V === (see also "Models" page 2)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TDK-Lambda

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

PH75F280-*/**, PH150F280-*/**, PH300F280-*/**

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

See page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60950-1:2005+A1+A2
(EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2)As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1510048STO-001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Signature:

Bo Berglöf

Date: 8 October 2015

Factories**Les usines**

TDK-Lambda (Malaysia) Sdn.Bhd.
PLO33, Locked Bag No. 110, Kawasan Perindustrian Senai,
81400 Senai, Johor Darul Takzim, MALAYSIA

TDK-LAMBDA Corp.
Nagaoka Technical Center, 2704-1 Settaya-machi, Nagaoka-shi,
Niigata, 940-1195, JAPAN

Wuxi TDK-Lambda Electronics Co., Ltd.
No. 6 Xing Chuang Er Lu Wuxi,
Jiangsu 214028, CHINA

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

Explanation of the symbol "***" in type designation PH75F280-**/**, PH150F280-***/**, PH300F280-**/**.
The symbol can be:

| Model | Input | | Output | |
|---------------|---------|------|--------|------|
| | V dc | A | V dc | A |
| PH75F280-2 | 200-400 | 0.47 | 2 | 15 |
| PH75F280-3 | 200-400 | 0.47 | 3 | 15 |
| PH75F280-5 | 200-400 | 0.47 | 5 | 15 |
| PH75F280-12 | 200-400 | 0.47 | 12 | 6.3 |
| PH75F280-15 | 200-400 | 0.47 | 15 | 5 |
| PH75F280-24 | 200-400 | 0.47 | 24 | 3.2 |
| PH75F280-28 | 200-400 | 0.47 | 28 | 2.7 |
| PH150F280-2 | 200-400 | 0.94 | 2 | 30 |
| PH150F280-3 | 200-400 | 0.94 | 3 | 30 |
| PH150F280-5 | 200-400 | 0.94 | 5 | 30 |
| PH150F280-5R7 | 200-400 | 0.94 | 5.7 | 26.3 |
| PH150F280-12 | 200-400 | 0.94 | 12 | 12.5 |
| PH150F280-15 | 200-400 | 0.94 | 15 | 10 |
| PH150F280-24 | 200-400 | 0.94 | 24 | 6.3 |
| PH150F280-28 | 200-400 | 0.94 | 28 | 5.4 |
| PH300F280-2 | 200-400 | 1.88 | 2 | 60 |
| PH300F280-3 | 200-400 | 1.88 | 3 | 60 |
| PH300F280-5 | 200-400 | 1.88 | 5 | 60 |
| PH300F280-12 | 200-400 | 1.88 | 12 | 25 |
| PH300F280-15 | 200-400 | 1.88 | 15 | 20 |
| PH300F280-24 | 200-400 | 1.88 | 24 | 12.6 |
| PH300F280-28 | 200-400 | 1.88 | 8 | 10.8 |

Suffix /PI indicates the four corner studs are not threaded. Standard models have threaded corner studs.

Date: 8 October 2015

Signature: 